

# KAPPA

9682FTP250P63 CL67

EAN 4031582315820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Назва продукту                        | Карра                                                                      |
| Тип                                   | Поворотний Колісна опора із<br>Загальне гальмо, Кінцевик<br>колісної опори |
| Стандартний                           | EN12533 — Колісні опори для<br>великих навантажень                         |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год         | 1200 kg                                                                    |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год         | 1000 kg                                                                    |
| Електропровідність                    | Ні                                                                         |
| Нержавіюча сталь                      | Ні                                                                         |
| Статичний Вантажопідйомність          | 2000 kg                                                                    |
| Діапазон температур<br>(мінімальний)  | -10 °C                                                                     |
| Діапазон температур<br>(максимальний) | 60 °C                                                                      |
| Загальна висота                       | 305 mm                                                                     |
| Загальна ширина                       | 116 mm                                                                     |
| Загальна вага                         | 10,14 kg                                                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Литий чавун або циліндр,<br>важкий                           |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                            |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем,<br>Підсилений або Нержавіюча<br>сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                        |
| Офсет (Зсув)        | 61 mm                                                        |
| Радіус повороту     | 187,5 mm                                                     |
| Поворотне з'єднання | 375 mm                                                       |
| Lubrication nipple  | 1                                                            |
| Діаметр ковпачка    | 111 mm                                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Чавун                              |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий               |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий<br>підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                 |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)            |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем            |
| Діаметр                 | 250 mm                             |
| Протектор               | 50 mm                              |
| Ширина тіла             | 50 mm                              |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                    |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                    |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                             | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                             | 135 mm              |
| Ширина тарілки                               | 110 mm              |
| Довжина отвору для планшета<br>(мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета<br>(максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета<br>(мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета<br>(максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                      | 11 mm               |

