

LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦 | ● ● ● ● ● |
| 耐食性 | ● ● ● ● ● |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Linea light |
| ハウジングタイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 75.5 mm |
| 全幅 | 55 mm |
| 総重量 | 0.2 kg |

ハウジング

| | |
|---------|-------------------|
| 住宅用建材 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 色 | グレーホワイト (RAL9002) |
| オフセット | 23 mm |
| 旋回半径 | 81 mm |
| 旋回径 | 162 mm |
| ドーム径 | 30 mm |

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド色 | スレートグレー (RAL7015) |
| 車輪色 | スレートグレー (RAL7015) |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 15 mm |
| 車軸穴径 | 0 mm |
| ハブの長さ | 0 mm |
| ボディ幅 | 15 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |

フィッティング

| | |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径 | 10 mm |

ドイツデザイナー
クラブインター
ツム賞product
design
awardIFデザイ
ン賞

LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389

注文番号 00770570
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ドイツ
デザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞