

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktname                 | Linea clinic                                       |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Norm                        | ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen              |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 150 kg                                             |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 300 kg                                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                              |
| Bauhöhe                     | 130 mm                                             |
| Gesamtbreite                | 71 mm                                              |
| Gesamtgewicht               | 0,935 kg                                           |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd               |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 125 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |

## GEHÄUSE

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Material      | Polyamid                                                |
| Gabelform     | Doppelrollen-Gehäuse                                    |
| Schwenklager  | Präzisionskugellager                                    |
| Ausladung     | 40 mm                                                   |
| Schwenkradius | 102,5 mm                                                |
| Störkreis     | 205 mm                                                  |
| Rostfrei      | ✓                                                       |
| Hinweis       | Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen. |

## BEFESTIGUNG

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltknocken, kurz                                                     |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge        | 50 mm                                                                                                  |
| Hinweis            | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

