

MONTAGEPLAAT

P10-40X18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Corrosiebestendigheid ●●●○○

KERNKENMERKEN

| | |
|--------------------------|--------------|
| Productnaam | Montageplaat |
| Type | Accessoire |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 40 kg |
| Statisch draagvermogen | 80 kg |
| Totale hoogte | 8 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Type bevestiging | Kraagpen met U-vormige plaat |
| Lengte plaat | 40 mm |
| Breedte plaat | 18 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 32 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 32 mm |
| Diameter plaatgat | 4 mm |