

ALPHA

3470UEJ160P63

EAN 4031582377897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha                            |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda            |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 300 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 600 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 200 mm                           |
| Peso total                    | 2,284 kg                         |

ARO

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                              |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos                 |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                   |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                |
| Diámetro                           | 160 mm                                 |
| Ancho de Banda de rodadura         | 46 mm                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 64 Shore A                             |

SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas  |
| Desplazamiento           | 55 mm                  |
| Radio de giro            | 135 mm                 |
| Interferencia de giro    | 270 mm                 |

AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 105 mm            |
| Anchura de la placa                        | 80 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ALPHA

3470UEJ160P63

EAN 4031582377897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

3470U00125P62-neu

