

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Numer zamówienia 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha smart
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	205 kg
Nośność przy 4 km/h	205 kg
Nośność statyczne	410 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	240 mm
Waga całkowita	2,612 kg

KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko walcowe
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, ciężki
Kształt Widelec	Wąski
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Wysięg	52,5 mm
Promień działania koła	152,5 mm
Zasięg działania koła	305 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Numer zamówienia 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

