

STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	75 mm
全幅	54 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	23 mm
旋回半径	65 mm
旋回径	130 mm
ドーム径	30 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm

STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

