

## ALPHA

3470DIR200R05-20X45

EAN 4031582303490



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 205 kg         |
| 静荷重       | 410 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C          |
| 取付高       | 235 mm         |
| 総重量       | 3.204 kg       |

## 車輪

|            |              |
|------------|--------------|
| 本体材質       | シートスチール      |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング      | ローラーベアリング    |
| 車軸         | ナットでネジ止め     |
| スレッドガード    | スレッドガードなし    |
| 直径         | 200 mm       |
| トレッド幅      | 50 mm        |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 55 mm     |
| 旋回半径    | 155 mm    |
| 旋回径     | 310 mm    |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 20 mm      |
| ボルト長       | 45 mm      |

# ALPHA

3470DIR200R05-20X45

EAN 4031582303490



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

