

ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297
Bestelnummer 00804284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Zeta |
| Type | Vast Wielen |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 700 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 560 kg |
| Statisch draagvermogen | 1400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 164 mm |
| Totale breedte | 117 mm |
| Totaal gewicht | 1,492 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Glijlager |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------|------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
| Vork Vorm | Breed, Versterkt |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 117 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297
Bestelnummer 00804284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

