

PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336
Bestellnummer 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	75 kg
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,283 kg

PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336
Bestellnummer 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

