

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten ●●●●○

Fahrgeräusch ●●●●○

Abrieb ●●●●○

Korrosionsbeständigkeit ●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Forma
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h	135 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-18 °C
Temperaturbereich (Maximum)	120 °C
Bauhöhe	164 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	18 mm
Härte der Lauffläche (A)	60 Shore A

GEHÄUSE

Material	Zink-Druckguss / Aluminium
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Ausladung	57 mm
Schwenkradius	137 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Ring-Bundstift mit Sechskant-Hülse
Zapfen Durchmesser	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

