



## ROUE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diamètre              | 200 mm |
| Largeur du bandage    | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm  |
| Longueur de moyeu     | 58 mm  |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nom du produit                  | Supratech |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 200 kg    |
| Conducteur d'électricité        | no        |
| Inoxydable                      | no        |
| Capacité de charge statique     | 400 kg    |
| Plage de température (minimale) | -20 °C    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C     |
| Poids                           | 0.77 kg   |

## Product Drawings

