PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	82,5 mm
Gesamtgewicht	0,5 kg

GEHÄUSE

Ausladung	36 mm
Schwenkradius	63 mm
Störkreis	126 mm

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gedämpftes Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Härte der Lauffläche (D)	70 Shore D

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	73 mm
Plattenbreite	73 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	58 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	58 mm
Plattenloch Durchmesser	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399

Produktzeichnungen

