

# KAPPA

9681TOP125P63 CL67

EAN 4031582315691  
Broj porudžbine 00830616

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●○○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12533 - Tockoviza teske terete
Nosivost na 4 km/h	840 kg
Nosivost na 6 km/h	700 kg
Statički Nosivost	1400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	170 mm
Ukupna širina	110 mm
Ukupna težina	3,896 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
štitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	48 mm
okretni radijus	112,5 mm
Otpor okretanju	225 mm
	✓
Prečnik kupole	111 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# KAPPA

9681TOP125P63 CL67

EAN 4031582315691  
Broj porudžbine 00830616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

