

# ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●○○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●○○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	235 mm
Poids	2,986 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	166 mm
Diamètre d'encombrement	332 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

# ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

