

# AGILA

2470DIK100R07-Ø31-35

EAN 4031582328257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                  |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                  |
| Bauhöhe                     | 138 mm                 |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelhahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 38 mm                 |
| Schwenkradius   | 88 mm                 |
| Störkreis       | 176 mm                |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech         |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Konuskugellager    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz    |
| Durchmesser              | 100 mm             |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

## BEFESTIGUNG

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart               | Kunststoffexpander, rund                                                       |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 31 mm                                                                          |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 35 mm                                                                          |
| Hinweis                       | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. |

# AGILA

2470DIK100R07-Ø31-35

EAN 4031582328257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

