製品情報

ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	700 kg
6km/hの耐荷重	560 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1400 kg
温度範囲（最小）	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	164 mm
全幅	117 mm
総重量	1.49 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	青色被膜保護

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	117 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4688TOO125P63


EAN 4031582308297

注文番号 00804284

製品図面







© Copyright 2026 TENTE International GmbH