PRODUKTINFORMATION

# LINEA

## 594CUAC125P51 RAL9002

EAN 4031582398625



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●● |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Linea |
| Typ | Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 130 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Ja |
| Statische Tragfähigkeit | 260 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 148 mm |
| Gesamtbreite | 82 mm |
| Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Grauweiß (RAL9002) |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 129 mm |
| Störkreis | 258 mm |
| Dom Durchmesser | 52 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 20 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 95 mm |
| Plattenbreite | 70 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 50 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |
| Hinweis | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

## 594CUAC125P51 RAL9002

EAN 4031582398625

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Produktzeichnungen



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH