INFORMACIJE O PROIZVODU

NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	800 kg
Nosivost na 6 km/h	640 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.94 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	Dosadno sa ključnim putem
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
duzina glavcine	54 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901

Broj porudžbine 00861399

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH