

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Bockrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	25 kg
Statische Tragfähigkeit	50 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	28 mm
Gesamtgewicht	0,018 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	25 mm
Breite der Lauffläche	13 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Eckig

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	40 mm
Plattenbreite	17,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	30 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	30 mm
Plattenloch Durchmesser	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17-TFR

EAN 4031582477528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

