

# ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180  
Bestellnummer 00035542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	400 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	240 mm
Gesamtbreite	115 mm
Gesamtgewicht	2,207 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Rollenlager, Rostfrei
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	46 mm
Breite des Radkörpers	46 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

## GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Stahl, Rostfrei

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	140 mm
Plattenbreite	115 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	75 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180  
Bestellnummer 00035542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

