

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Номер заказа 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ○○○○○

Шум движения ○○○○○

Исчезновение ○○○○○

Устойчивость к коррозии ○○○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	123 mm
Общая ширина	118 mm
Общий вес	5,289 kg

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	72 mm
Поворотное соединение	144 mm
Диаметр купола	104 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	112 mm
Ширина пластины	112 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	92 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	92 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm