

KAPPA

9681FVP300P64

EAN 4031582315516



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ○ ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	960 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	1920 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	85 °C
取付高	355 mm
総重量	23.027 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	85 mm
トレッドの硬度（A）	70 ショアA

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	70 mm
旋回径	262 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	175 mm
プレート幅	140 mm
プレート穴長（最大）	140 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	15 mm

KAPPA

9681FVP300P64

EAN 4031582315516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

