

## AGILA

2471PJO150P50

EAN 4031582301397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 185 mm             |
| 総重量       | 0.968 kg           |

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリプロピレン   |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム    |
| ベアリング       | プレーンベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガードなし |
| 直径          | 150 mm    |
| トレッド幅       | 32 mm     |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA   |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 36 mm     |
| 旋回径     | 262 mm    |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 77 mm   |
| プレート幅       | 67 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 56 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 61.5 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 46.5 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 51.5 mm |
| プレート穴径      | 8.5 mm  |

# AGILA

2471PJO150P50

EAN 4031582301397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

