

AGILA

2470YGO075R47-36-40

EAN 4031582343243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 75 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 150 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 103 mm |

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン、導電性 |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム、導電性 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 24 mm |
| 旋回半径 | 61.5 mm |
| 旋回径 | 123 mm |

フィッティング

| | |
|---------------------|----------------------------|
| フィッティングタイプ | 合成樹脂エキスパンダー、角型 |
| エキスパンダーフィッティング (最小) | 36 mm |
| エキスパンダーフィッティング (最大) | 40 mm |
| ヒント | ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。 |

AGILA

2470YGO075R47-36-40

EAN 4031582343243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

