

## DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリアミド     |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一   |
| ベアリング       | ローラーベアリング |
| 車輪色         | ナチュラルホワイト |
| スレッドガード     | スレッドガードなし |
| 直径          | 125 mm    |
| トレッド幅       | 40 mm     |
| 車軸穴径        | 12 mm     |
| ハブの長さ       | 44.4 mm   |
| ボディ幅        | 40 mm     |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD   |

## パフォーマンス

|        |       |
|--------|-------|
| 回転性能   | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦     | ●●●●○ |
| 耐食性    | ●●●○○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Duratech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 300 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 600 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -25 °C         |
| 最大温度範囲    | 80 °C          |
| 総重量       | 0.25 kg        |

# DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

注文番号 00030966  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

