

## ALPHA STAINLESS

8470PIO080P30-13

EAN 4031582381573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 製品名       | Alpha stainless |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター         |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器  |
| 4km/hの耐荷重 | 70 kg           |
| ステンレス     | ✓               |
| 静荷重       | 140 kg          |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C          |
| 最大温度範囲    | 60 °C           |
| 取付高       | 108 mm          |
| 総重量       | 0.719 kg        |

## 車輪

|             |              |
|-------------|--------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン      |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング       | プレーンベアリング    |
| 車軸          | ナットでネジ止め     |
| スレッドガード     | スレッドガードなし    |
| 直径          | 80 mm        |
| トレッド幅       | 35 mm        |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 44.5 mm   |
| 旋回半径    | 84.5 mm   |
| 旋回径     | 169 mm    |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 13 mm |

# ALPHA STAINLESS

8470PIO080P30-13

EAN 4031582381573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

