

## ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	300 mm
トレッド幅	55 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	55 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Elastech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	480 kg
静荷重	1200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	85 °C
総重量	3.865 kg

# ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

