

PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.47 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	48 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

