製品情報

PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	48 mm
トレッドの硬度（A）	85 ショアA

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●○○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.47 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

注文番号 00030957

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH