

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212
Bestellnummer 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1680 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1400 kg
Statische Tragfähigkeit	2800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	255 mm
Gesamtbreite	140 mm
Gesamtgewicht	13,052 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Zink-Eisen (transparent)
Ausladung	65 mm
Schwenkradius	170 mm
Störkreis	340 mm
	✓
Dom Durchmesser	140 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Große rechteckige Platte
Plattenlänge	175 mm
Plattenbreite	140 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	140 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212
Bestellnummer 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

