

NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|----------|
| Produktname | Novatech |
| Typ | Rad |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 700 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 1400 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |

RAD

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Material des Radkörpers | Nicht definiert |
| Material der Lauffläche | Polypropylen, weich |
| Durchmesser | 85 mm |
| Breite der Lauffläche | 75 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Kugellager Durchmesser | 47 mm |
| Kugellager Breite | 15 mm |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

