INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●●● |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Alpha stainless |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | Sí |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 128 mm |
| Pes total | 0,83 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Inoxidable, pesat |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Inoxidable |
| Desplaçament | 41 mm |
| Sterferencia de giro | 242 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió, Segellat |
| Eix | Estirada de nou |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 34 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 64 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8477UFX100P30-11


EAN 4031582370201

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH