



画像は元の製品と異なる場合があります

#### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

#### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 60 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 120 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 135 mm             |
| 総重量       | 0.55 kg            |

#### ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 38 mm     |
| 旋回半径    | 88 mm     |
| 旋回径     | 176 mm    |

#### 車輪

|            |              |
|------------|--------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン      |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング      | プレーンベアリング    |
| スレッドガード    | スレッドガードなし    |
| 直径         | 100 mm       |
| トレッド幅      | 32 mm        |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA      |

#### フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 13 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

