

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Forma
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Nosnost 3 km/h	135 kg
Rozsah teploty (minimální)	-18 °C
Teplotní rozsah (maximální)	120 °C
Celková výška	164 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	18 mm
Tvrdost Běhoun (A)	60 pobřeží A

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vřidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	57 mm
Poloměr otáčení	137 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Kruhový Přírubový čep s šestihrannou Zásuvka
Průměr čepu	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

