

# STYLEA

5925UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	84 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,18 kg

## GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	87 mm
Störkreis	174 mm

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	11 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	28 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	28 mm
Plattenloch Durchmesser	4,4 mm