PRODUKTINFORMATION

# MAXTECH

## UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Breite des Radkörpers | 40 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 96 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 48 Shore D |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Maxtech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 300 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 300 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 600 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 0,66 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Bestellnummer 00034205

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH