

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-19/11

EAN 4031582090123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Socket
Typ	Příslušenství
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Celková výška	36 mm
Celková hmotnost	0,01 kg

MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetická Zásuvka, kruhová
Průměr čepu	19 mm