

ALPHA

3477UOO100P30-13

EAN 4031582306132
订单号 00005760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	128 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.838 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm
圆顶直径	75 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA

3477UOO100P30-13

EAN 4031582306132
订单号 00005760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

