

ALPHA

3470DVR160R05-20X45

EAN 4031582303612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	135 kg
Statikus teherbírás	270 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	195 mm
Összsúly	2,293 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	135 mm
Körbeforgás	270 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	20 mm
Csavar hossza	45 mm

ALPHA

3470DVR160R05-20X45

EAN 4031582303612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

