

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Mono
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	104 mm
全幅	0 mm
総重量	0.143 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
トレッド色	グラファイトブラック (RAL9011)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	80 mm
トレッド幅	24 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	24 mm
トレッドの硬度 (A)	90 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	ホワイトアルミニウム (RAL9006)
オフセット	34 mm
旋回半径	74 mm
旋回径	148 mm
ドーム径	0 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

