PRODUKTINFORMATION

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Bestellnummer 900000053



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●●
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Integral assist
Typ	Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Norm	EN12531 - Krankenbettenrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
WeAssist kompatibel	1
Statische Tragfähigkeit	450 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	183 mm
Gesamtbreite	110,5 mm
Gesamtgewicht	4,68 kg

GEHÄUSE

Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Grauweiß (RAL9002)
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	115 mm
Störkreis	230 mm
Dom Durchmesser	110,5 mm

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Nabenmotor
Laufflächenfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Fadenschutz	Integrierter Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Bestellnummer 900000053

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen





Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH