

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582452884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nom del producte           | Duratech silent |
| Tipus                      | Aro             |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 200 kg          |
| Tracidad de carga estàtica | 400 kg          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C          |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C           |
| Pes total                  | 0,611 kg        |

## RODA

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Material corporal                   | Danys, materials híbrids |
| Material de la banda de rodadura    | Poliàmida                |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos    |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància         |
| Diametralització                    | 125 mm                   |
| Banda de rodadura ample             | 36 mm                    |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 12 mm                    |
| Longitud del cub                    | 44 mm                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D               |

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582452884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

