

# ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365  
 订单号 00804287



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●○○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Zeta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	290 mm
总重量	2.5 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	钢板，非常重
支架形状	宽，加强的

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	117 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

# ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365  
订单号 00804287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

