

ALPHA STAINLESS

8478U00160P63

EAN 4031582313413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
ステンレス	✓
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	200 mm
全幅	115 mm
総重量	1.426 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	115 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478U00160P63

EAN 4031582313413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

