

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Duratech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	134 °C
総重量	0.08 kg

車輪

本体材質	熱可塑性合成樹脂、耐熱性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	黒
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	31.8 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (D)	80 ショアD

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

注文番号 00039564
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

