

## ALPHA

3470BOG080P30-13

EAN 4031582439151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 100 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 280 °C                            |
| Hauteur                         | 108 mm                            |
| Poids                           | 0,68 kg                           |

## ROUE

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Corps de roue         | Plastique thermdurci, résistant à la chaleur |
| Bandage               | Identique au corps de roue                   |
| Roulement             | Bague de roulement sèche                     |
| Axe                   | axe de roue boulonné                         |
| Diamètre              | 80 mm                                        |
| Largeur du bandage    | 35 mm                                        |
| Dureté du bandage (D) | 85 Shore D                                   |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 80 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm                   |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm        |

# ALPHA

3470BOG080P30-13

EAN 4031582439151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

3470...80P30-13

