

NOVATECH

FTP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	1100 kg
6km/hの耐荷重	900 kg
静荷重	1800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	2.62 kg

NOVATECH

FTP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

