

## STYLEA

5925UJI075B10-11X20

EAN 4031582456219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                               |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement    |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                |
| Hauteur                         | 81 mm                                |
| Largeur totale                  | 53 mm                                |
| Poids                           | 0,19 kg                              |

## ROUE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique  |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                   | Riveté                      |
| Pare-fils             | Sans pare-fils              |
| Diamètre              | 75 mm                       |
| Largeur du bandage    | 8 mm                        |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                  |

## CHAPE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Matériau                | Polyamide        |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée |
| Pivot                   | Tige pivotante   |
| Rayon d'encombrement    | 62 mm            |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm           |
| Diamètre du dôme        | 22 mm            |

## FIXATION

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de fixation    | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm                     |