

KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ● ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------------|
| 製品名 | Kappa load |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター、前方向 |
| 標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 1680 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 1400 kg |
| 静荷重 | 2800 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 255 mm |
| 全幅 | 140 mm |
| 総重量 | 14.048 kg |

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | 鋳鉄 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 200 mm |
| トレッド幅 | 80 mm |
| ボディ幅 | 80 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|--------------------------|
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | ディープグループボールスラストローラーベアリング |
| 色 | 亜鉛鉄 (透明) |
| オフセット | 65 mm |
| 旋回半径 | 185 mm |
| 旋回径 | 370 mm |
| | ✓ |
| ドーム径 | 140 mm |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 175 mm |
| プレート幅 | 140 mm |
| プレート穴長 (最大) | 105 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 140 mm |
| プレート穴径 | 15 mm |

KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

